

株式会社つうけん様 VE 提案品

透明光配線キット

近日発売
持ち運びを簡略化
施工性向上



特 長

- ①透明光ファイバ専用工具、材料一式をキット化し
持ち運びの簡略化、忘れ物防止を実現
- ②繰出し器による施工性向上（ケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能）
- ③繰出し器は空回り防止機能付き
- ④牽引張力 1kgf 以下で施工を実現

透明光配線キットに関する取扱説明

●キット構成

【収納バック】



【繰出し器】



【パーツケース収納バック】



パーツケース収納バック
2個付属



バックに収納した状態

【パーツケース（小）】



パーツケース（小）
8個付属



バックに収納した状態

【注意事項】

- ・透明光ファイバおよびドラムは、本キットには含まれておりません。
- ・パーツケース小は何も入っていないので材料等の整理にご使用ください。

●繰出し器の使用方法

1

バック内の繰出し器
収納状況



2

繰出し器をバックより
取出した状態



3

繰出し器のセンタ
ボルトを外した状態



センタボルト及び大（薄）小（厚）2個の
スペーサーを外して下さい

4


透明光ファイバドラム
＋大（薄）スペーサーを
セットした状態



透明光ファイバドラムを装着し、まず大（薄）
スペーサーを取付けます

5

大（薄）スペーサー
＋小（厚）スペーサーを
セットした状態



大（薄）スペーサーを取付け後、小（厚）
スペーサーを取り付けてください

6

透明光ファイバドラムを
セットした繰出し器の
完成状況



小（厚）スペーサーを取付け後、手締めで最終
まで締め込んだ状態で使用願います

【注意事項】

- ・牽引張力 1Kgf 以下を確保するため繰出し器は、センタボルトを最終まで締め込んでご使用ください。